


桌上小型离心机 Z 206A



离心机配件 Z 206A

桌上小型离心机

固定角转子 6 x 50 ml
角度: 40°



订购编号: 221.55V01

直径 mm
长度 mm
订购编号

最高转速: 6000 rpm
最大离心力: 4427 xg
最大半径: 11 cm
加速时间: 41 / 91 sec
减速时间: 52 / 247 sec

| 50 ml | 50 ml | 30 ml | 16 ml | 15 ml | 15 ml |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 尖底管 | | | | 尖底管 | |
| | | | | | |
| 29 | 29 | 25 | 18 | 17 | 17 |
| 116 | 100-120 | 100 | 100-105 | 121 | 97-120 |
| ----- | ----- | 708.019 | 708.003 | 708.030 | 708.030 |

主机特色

1. 微电脑自我检测操作系统。
2. 大型液晶显示屏具背光功能。
3. 电子式安全门锁。
4. 不平衡检知保护系统。
5. 超低噪音值60dB以下, 最高转速时。
6. 符合国际安全认证IEC1010 规范, ISO 9001, ISO13485 及 CE 认证, 医疗器械备案证书。
7. 不需工具即可更换离心转子。

固定角转子 12 x 15 ml
角度: 32°



订购编号: 221.54 V01

直径 mm
长度 mm
订购编号

最高转速: 6000 rpm
最大离心力: 4427 xg
最大半径: 11 cm
加速时间: 33 / 95 sec
减速时间: 51 / 257 sec

| 15 ml | 15 ml | 15 ml | 7 ml | 5 ml | 1,5 ml |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Falcon | | | | | |
| | | | | | |
| 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 |
| 120 | 105-125 | 95-105 | 95-115 | 62-90 | 42 |
| ----- | ----- | 701.010 | 701.011 | 701.012 | 701.015 |



固定角转子 18 x 1,5 / 2,0 ml
角度: 45°



订购编号: 220.95 V06

直径 mm
长度 mm
订购编号

最高转速: 6000 rpm
最大离心力: 2938 xg
最大半径: 7.3cm
加速时间: 11 / 60 sec
减速时间: 10 / 30 sec

| 1,5 ml | 0,5 ml | 0,2 ml |
|--------|---------|---------|
| | | |
| 11 | 8 | 6 |
| 40 | 45 | 45 |
| ----- | 704.005 | 704.004 |

与众不同的操作面板

1. 飞梭单旋钮操作简单方便。
2. 可同时显示设置值与实际值。
3. 可用转速或离心力做设定, 最小刻度50/10
4. 超大时间设定范围10秒到 99小时59分
5. 10组加速与10组减速设定。
6. 防泼水操作面板。
7. 简约的操作设定即便带着手套都不受影响。

水平转子 6 x 5 ml
角度: 0-90°



订购编号: 220.68 V04

直径 mm
长度 mm
订购编号

最高转速: 4000 rpm
最大离心力: 1896 xg
最大半径: 10.4cm
加速时间: 8 / 35 sec
减速时间: 7 / 25 sec

| 5 ml |
|-------|
| |
| 13 |
| 75 |
| ----- |

本体规格

1. 最高转速: 6000 rpm
2. 最大离心力: 4427 xg
3. 最大处理量: 6 x 50ml
4. 转速范围: 200 to 6000rpm (最小调整值 50rpm)
5. 时间范围: 10秒到 99小时59分钟, 最小设定值为10秒,
6. 外观尺寸: W28 x H26 x D37cm
7. 本体重量: 15Kg
8. 电源需求: 230V / 50-60Hz

HERMLE
LABORTECHNIK

